

Garant**Fuso, Tipo: TR14****Dados do pedido**

Número do pedido	361119 TR14
GTIN	4045197848987
Classe de artigo	31O

Descrição**Modelo:**

Fuso trapezoidal para transmissão de potência ótima.

O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105 – 361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123 – 361137.

Utilização:

TR14 e TR16 **para fixação exterior**, TR14I e TR16I **para fixação interior**.

Indicado para:

Módulos de fixação n.º 361105 a 361110.

Acessórios especiais:

Extensões do fuso n.º 361120, chave dinamométrica n.º 656050 120. Jogo de chaves de parafusos sextavadas n.º 643329 8.

Instrução:

Peças sobresselentes para fusos n.º 361176, 361177 e 361178.

Descrição técnica

Tamanho da chave ₁	8
Tamanho da chave ₂	27
Comprimento L	201,1 mm
Ø exterior D	34 mm
adequado para o código de cor	Xpent0

Série	Xpent
Tipo de produto	Fuso

Acessórios

Fixação de fuso Xpent Tipo 0	361176 0
Porca Xpent Tipo 0	361177 0
Porca do eixo Xpent, completa com anel Tipo 0	361178 0