

Garant**Mordente superior de prensão oscilante, para tipo: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	361129 100
GTIN	4045197849106
Classe de artigo	310

Descrição**Utilização:**

Para alojamento de insertos de prensão n.º 361160 7 e 361238 – 361250. Utilizado para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de prensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar com segurança diferentes geometrias.

Indicado para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Instrução:

Recomendação de montagem no **módulo de fixação fixo**.

Contramordente adequado n.º 361128.

Descrição técnica

adequado para o código de cor	Xpent0
Comprimento do mordente l	70 mm
Altura do mordente h	35 mm
Comprimento l ₁	33 mm
Largura do mordente b	100 mm

Ângulo de pêndulo	30 grau
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada