

Ficha de dados

Mahr

Paquímetro digital com saída de dados, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

Número do pedido	412729 150
GTIN	4059192002145
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Mostrador LCD legível e de alto contraste com números de 8,5 mm de tamanho. Sistema de medição moderno e eficiente em termos energéticos, tempo de funcionamento de aprox. 3 anos. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação. Trilhos de guia lapidados, as superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

Leitura comutável	mm/polegada
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3
Calibração	A1
Tamanho dos dígitos do visor LCD	8,5 mm
Norma	ISO 13385
Tempo de funcionamento	aprox. 3 anos
Medidor de profundidade disponível	sim
Comprimento do bico	40 mm

Ficha de dados

Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada
Faixa de medição	0 - 150 mm
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal