

**Mitutoyo****Paquímetro digital com sistema AOS e medidor de profundidade redondo,  
Faixa de medição: 150mm****Dados do pedido**

Número do pedido	412637 150
GTIN	4946368667775
Classe de artigo	44A

**Descrição****Modelo:**

O resultado da medição é apresentado através de números bem legíveis (altura 9 mm). O sistema de medição eletromagnético **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferece maior proteção contra água e poeiras.

- **Escala absoluta, sem necessidade de zeros, medindo assim de forma mais rápida e confiável.**
- **Baixo consumo de energia (20 000 horas de uso contínuo), indicador de controlo da bateria.**

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

**Acessórios especiais:**

Tampa do compartimento das pilhas n.º 412239 tam. B.

**Descrição técnica**

Medidor de profundidade disponível	sim
Tamanho dos dígitos do visor LCD	9 mm
Comprimento do bico	40 mm
Calibração	A1
Norma	ISO 13385
Tempo de funcionamento	20000 h

medidor de profundidade	Ø 1,9
Leitura	0,01 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,02 mm
Método de medição do medidor	método indutivo eletromagnético
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

### Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021000 200
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021010 200

### Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha 357	081560 357
Suporte do medidor de profundidade, metálico com 2 parafusos	412120
Tampa do compartimento da pilha Tipo B	412239 B