

Ficha de dados



Paquímetro com relógio, Tipo: 150/02



Dados do pedido

Número do pedido	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Classe de artigo	45A

Descrição

Versão:

Escala cromada mate. Com proteção contra choques e cremalheira protegida. Relógio de precisão com mostrador giratório com parafuso de bloqueio.

Medidor de profundidade particularmente estreito. Leitura de 1 mm na calha, 2/100 mm na escala redonda.

Acessórios especiais:

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descrição técnica

Calibração	A1
Rotação do ponteiro	2 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Leitura (escala redonda)	0,02 mm
Comprimento do bico	40 mm
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
medidor de profundidade	angular 3,6×1,7
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado

Ficha de dados

embalagem

caixa estável

Tipo de produto

Paquímetro com relógio

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412416-150/02>