

**Garant****Fresa de chanfrar 60°, Haste Weldon, Tipo: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	216552 5
GTIN	4045197851734
Classe de artigo	210

**Descrição****Nota:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descrição técnica**

Comprimento total $L_{tot}$	70 mm
Ø de chanfragem máximo $D_{máx.}$	16 mm
Ø da haste $D_s$ h6	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260982 HB725-1
Parafuso para pastilha reversível	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Projeção $L_1$	20 mm
Número de arestas de corte Z	1
Ø D	5,4 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para a frente	60 grau
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

**Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/216552-5>

---