



## Lima de lapidação de diamante, 150 mm Grão D126 (médio) Universal, Tipo: 1



### Dados do pedido

Número do pedido	529650 1
GTIN	4007220017098
Classe de artigo	53B

### Descrição

#### Modelo:

Forma semelhante ao n.º 528050, mas recoberta em ambas as extremidades com pó de diamante de granulometria uniforme.

#### Utilização:

Para trabalhos posteriores precisos de moldes em **aço temperado ou metal duro**.

Limar aplicando **pouca pressão**.

### Descrição técnica

Descrição da forma	plano rombo, curvo
Secção transversal com revestimento	3,1x3 mm
Comprimento do revestimento	25 mm
Abrasivo	Diamante
Abreviatura abrasivo	D
Granulometria	D126
Comprimento total	150 mm
Tipo de produto	Lima de lapidação

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
Metal duro (HM)	adequado
INOX	adequado
Ti	adequado
GG(G)	adequado
Plástico, GFK	adequado
Pedra	condicionalmente adequado