



Lima de lapidação de diamante, 150 mm Grão D126 (médio) Universal, Tipo: 1L



Dados do pedido

Número do pedido	529650 1L
GTIN	4007220016978
Classe de artigo	53B

Descrição

Modelo:

Forma semelhante ao n.º 528050, mas recoberta em ambas as extremidades com pó de diamante de granulometria uniforme.

Utilização:

Para trabalhos posteriores precisos de moldes em **aço temperado ou metal duro**. Limar aplicando **pouca pressão**.

Descrição técnica

Secção transversal com revestimento	3,8×1,6 mm
Descrição da forma	plano rombo, reto
Comprimento do revestimento	25 mm
Abrasivo	Diamante
Abreviatura abrasivo	D
Granulometria	D126
Comprimento total	150 mm
Tipo de produto	Lima de lapidação

Dados de utilizador

Adequabilidade	V_c	código ISO
----------------	-------	------------

Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
Metal duro (HM)	adequado
INOX	adequado
Ti	adequado
GG(G)	adequado
Plástico, GFK	adequado
Pedra	condicionalmente adequado