



Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*, Ø do disco x largura do disco: 115X7**



Dados do pedido

Número do pedido	560300 115X7
GTIN	9003171170658
Classe de artigo	53T

Descrição

Versão:

Modelo especial para o processamento de **aços CrNi**. O melhor desempenho de abrasão também em aço.

Especificação: A30R-BFX.

- O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
- Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)
- Ângulo de retificação de 20° a 30°
- Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.

Descrição técnica

Largura do disco	7 mm
n.º máximo de rotações	13300 r,p,m,
Ø do furo	22,23 mm

Ø do disco	115 mm
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	20-30 grau
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de desbaste

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
seco	adequado		