

Ficha de dados



Rebarbadora de MDI 90°, sem revestimento, Ø h6 DC: 1



Dados do pedido

Número do pedido	208097 1
GTIN	4045197854629
Classe de artigo	12X

Descrição

Versão:

Tolerância: **Medida S = $\pm 0,1$ mm, ângulo da ponta ± 10 minutos de ângulo.**

Utilização:

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

Descrição técnica

Medida S	0,7 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Avanço f_z em aço < 900 N/mm ²	0,005 mm
Ø das lâminas D_c	1 mm
Ø haste D_s	3 mm
Número de dentes Z	3
Comprimento total L	38 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Fresagem de chanfros	45 grau
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Ficha de dados

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		