



Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo - 6 mm, Ø da cabeça×comprimento da cabeça: 15X30



Dados do pedido

Número do pedido	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Classe de artigo	52E

Descrição

Versão:

Corpo de borracha elástica com ranhura e haste de aço. Superfície de revestimento com lixação de superfície para uma melhor precisão de concentricidade.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	36000 r,p,m,
n.º mínimo de rotações	25000 r,p,m,
Ø da cabeça	15 mm
Comprimento da cabeça	30 mm
Descrição da forma	cilíndrico
Ø da haste	6 mm
material de suporte	corpo em borracha elástica
Tipo de produto	Suporte para manga abrasiva

