

**Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo - 6 mm, Ø da cabeça x comprimento da cabeça: 22X20****Dados do pedido**

Número do pedido	553600 22X20
GTIN	4045197240187
Classe de artigo	52E

**Descrição****Versão:**

Corpo de borracha elástico com ranhura e haste de aço. Superfície de revestimento com lixação de superfície para uma melhor precisão de concentricidade.

**Descrição técnica**

n.º máximo de rotações	26000 r.p.m,
n.º mínimo de rotações	18000 r.p.m,
Ø da cabeça	22 mm
Comprimento da cabeça	20 mm
Descrição da forma	cilíndrico
Ø da haste	6 mm
material de suporte	corpo em borracha elástica
Tipo de produto	Suporte para manga abrasiva

