



Disco abrasivo tipo copo PREMIUM*, Ø do disco x espessura da parede:
110X20mm**



Dados do pedido

Número do pedido	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Classe de artigo	53T

Descrição

Modelo:

Disco abrasivo tipo copo cónico, com aglomerado de resina sintética. Altura do copo 55mm; Ø do orifício 22,23mm; **velocidade máxima 8600 1/min.**

Especificação: A3604B84; forma: 11BT.

Percentagem de Fe, S e Cl > 0,1%. Vida útil muito boa para aço e ferro fundido, não para INOX.

Utilização:

Para desbaste com baixa emissão de ruído e alto desempenho de desbaste, preferencialmente na retificação de superfícies em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido (é necessária uma proteção especial).

Descrição técnica

Largura do disco (altura da mó)	55 mm
Forma	11BT
Ø do furo	22,23 mm
Descrição da forma	disco de copo cónico

n.º máximo de rotações	8600 r,p,m,
Espessura da parede	20 mm
Abreviatura abrasivo	A
Ø do disco	110 mm
Especificação	A3604B84
otimizado para material	Ferro fundido
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	50 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo