

**HOLEX****Disco de corte HOLEX Pro "2 em 1", Ø do disco: 178mm****Dados do pedido**

Número do pedido	563500 178
GTIN	4045197593160
Classe de artigo	52M

**Descrição****Modelo:****Disco de corte universal para aço e INOX.**

Com eficiência de corte e estável.

**Utilização:**

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte  $v_c$  máxima de 80 m/s.

**Especificação:****A30Q-BF.****Instrução:**

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar.

**Descrição técnica**

Ø do furo	22,23 mm
n.º máximo de rotações	8500 r,p,m,
Descrição da forma	reto
Forma	41

Largura do disco	2,5 mm
Especificação	A30Q-BF
Ø do disco	178 mm
para espessuras de material	7,5 - 12,5 mm
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

Par de flanges de aperto Ø do flange 76	563990 76
---	-----------