

Suporte de aperto rotativo MCLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm



Dados do pedido

Número do pedido	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Tamanho da placa	12 mm
Código ISO do suporte	MCLNR/L 2020K12
Calço	259031 22
Parafuso para calço	259025 6
Comprimento total L	125 mm
Parafuso para garra de aperto	259021 1
Largura funcional L ₄	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da haste	20 mm
Garra de aperto	259038 4
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Garra de aperto Tipo 4	259038 4
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 22	259031 22
Parafuso para calço Tipo 6	259025 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500