

## Suporte de aperto rotativo MCLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Classe de artigo	21T

### Descrição técnica

Garra de aperto	259038 4
Parafuso para garra de aperto	259021 1
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	33 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Calço	259031 23
Tamanho da placa	16 mm
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	150 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Código ISO do suporte	MCLNR/L 2525M16
Parafuso para calço	259025 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Garra de aperto Tipo 4	259038 4
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 7	259025 7
Calço Tipo 23	259031 23
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500