

Garant**Suporte de aperto rotativo MCLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	25 mm
Parafuso para calço	259025 6
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Parafuso para garra de aperto	259021 1
Comprimento total L	150 mm
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Código ISO do suporte	MCLNR/L 2525M12
Tamanho da placa	12 mm
Garra de aperto	259038 4
Calço	259031 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Parafuso para calço Tipo 6	259025 6
Calço Tipo 22	259031 22
Garra de aperto Tipo 4	259038 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15