

Suporte de aperto rotativo MCLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Parafuso para garra de aperto	259021 1
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da haste	25 mm
Parafuso para calço	259025 7
Calço	259031 23
Largura funcional L ₄	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Garra de aperto	259038 4
Código ISO do suporte	MCLNR/L 2525M16
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 23	259031 23
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 7	259025 7
Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Garra de aperto Tipo 4	259038 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500