

Garant**Suporte de aperto rotativo MCLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	259031 24
Largura funcional L ₄	40 mm
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Parafuso para garra de aperto	259021 5
Garra de aperto	259038 5
Parafuso para calço	259025 8
Tamanho da placa	19 mm
Código ISO do suporte	MCLNR/L 3232P19
Tamanho da haste	32 mm
Comprimento total L	170 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 5	259021 5
Parafuso para calço Tipo 8	259025 8
Calço Tipo 24	259031 24
Garra de aperto Tipo 5	259038 5
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25