

Suporte de aperto rotativo PDNNR 63°, para pastilhas de corte reversíveis DN., direita, Tamanho da haste/placa: 20/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Alavanca articulada	259015 8
Calço	259031 28
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 2
Comprimento total L	125 mm
Código ISO do suporte	PDNNR/L 2020K15
Tamanho da placa	15 mm
Tamanho da haste	20 mm
Parafuso alavanca	259018 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	63 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Calço Tipo 28	259031 28
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500