

Suporte de aperto rotativo PDNNL 63°, para pastilhas de corte reversíveis DN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento total L	150 mm
Código ISO do suporte	PDNNR/L 2525M11
Tamanho da placa	11 mm
Alavanca articulada	259015 7
Comprimento da cabeça L ₁	29 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Largura funcional L ₄	12 mm
Conjunto de molas	259044 4
Calço	259031 7
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	63 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Calço Tipo 7	259031 7
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Conjunto de molas 10 peças Tipo 4	259044 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500