

Suporte de aperto rotativo PDNNL 63°, para pastilhas de corte reversíveis DN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Parafuso alavanca	259018 7
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Tamanho da haste	20 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Calço	259031 28
Tamanho da placa	15 mm
Código ISO do suporte	PDNNR/L 2020K15
Alavanca articulada	259015 8
Largura funcional L ₄	12 mm
Conjunto de molas	259044 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	63 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 28	259031 28
Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500