

Suporte de aperto rotativo PDNNL 63°, para pastilhas de corte reversíveis DN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Calço	259031 28
Tamanho da placa	15 mm
Largura funcional L ₄	16,8 mm
Tamanho da haste	32 mm
Comprimento total L	170 mm
Comprimento da cabeça L ₁	37 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Alavanca articulada	259015 8
Parafuso alavanca	259018 7
Conjunto de molas	259044 2
Código ISO do suporte	PDNNR/L 3232P15
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	63 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Calço Tipo 28	259031 28
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500