

Suporte de aperto rotativo PSBNR 75°, para pastilhas de corte reversíveis SN.., direita, Tamanho da haste/placa: 25/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Calço	259031 37
Comprimento total L	150 mm
Conjunto de molas	259044 6
Largura funcional L ₄	22 mm
Alavanca articulada	259015 12
Código ISO do suporte	PSBNR/L 2525M15
Tamanho da placa	15 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Parafuso alavanca	259018 11
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500