

Ficha de dados

Garant

Suporte de aperto rotativo PSBNL 75°, para pastilhas de corte reversíveis SN.., esquerda



Dados do pedido

Número do pedido	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	20 mm
Tamanho da placa	12 mm
Código ISO do suporte	PSBNR/L 2020K12
Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Calço	259031 20
Alavanca articulada	259015 2
Comprimento total L	125 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Largura funcional L ₄	17 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 2
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Ficha de dados

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento