

**Suporte de aperto rotativo PSBNL 75°, para pastilhas de corte reversíveis SN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de pinos de mola	259047 4
Código ISO do suporte	PSBNR/L 3232P15
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1506..
Comprimento total L	170 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Tamanho da haste	32 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	32 mm
Calço	259031 37
Tamanho da placa	15 mm
Conjunto de molas	259044 6
Largura funcional L <sub>4</sub>	27 mm
Alavanca articulada	259015 12
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500