

**Suporte de aperto rotativo PSBNL 75°, para pastilhas de corte reversíveis SN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1906..
Alavanca articulada	259015 13
Largura funcional L <sub>4</sub>	27 mm
Conjunto de molas	259044 7
Calço	259031 38
Parafuso alavanca	259018 13
Tamanho da placa	19 mm
Comprimento total L	170 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	39 mm
Código ISO do suporte	PSBNR/L 3232P19
Tamanho da haste	32 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500