

Garant**Minifresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 4,5****Dados do pedido**

Número do pedido	202264 4,5
GTIN	4045197864420
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**Haste semelhante a **DIN 6535 HB**.

Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descrição técnica

Haste	HB com h6
Ø das lâminas D _c	4,5 mm
Forma da haste	HB
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Comprimento da lâmina L _c	7 mm
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,025 mm
Número de dentes Z	3
Largura do chanfro de canto a 45°	0,18 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,02 mm
Ø haste D _s	6 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Comprimento total L	45 mm
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau

Ficha de dados

Revestimento	AlCrN
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,3 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		