

Jogo de brocas espiral HSS-E n.º 114500 com caixa, TiAlN, Tipo: 1-10



Dados do pedido

Número do pedido	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Classe de artigo	11B

Descrição

Modelo:

Composto por brocas espirais DIN 338.

Aumento do núcleo reforçado.

Com ponta em bico de forma C.

Descrição técnica

Área da broca	1 - 10 mm
Número de brocas	19
Broca crescente	0,5 mm
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 338

Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	130 grau
Ângulo espiral	35 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	sim
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca espiral HSS-E Ø DC h8 6	114500 6
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 4	114500 4
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 10	114500 10
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 5	114500 5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 3,5	114500 3,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 8,5	114500 8,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 2,5	114500 2,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 6,5	114500 6,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 7	114500 7

Broca espiral HSS-E Ø DC h8 2	114500 2
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 9	114500 9
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 9,5	114500 9,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 4,5	114500 4,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 1,5	114500 1,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 8	114500 8
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 7,5	114500 7,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 5,5	114500 5,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 3	114500 3
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 1	114500 1
Caixa vazia para broca espiral DIN 338 Tipo 1-10	115470 1-10