

**Fresa rotativa Z3 – médio, com quebra–cavacos, HSS, Tipo: D1614****Dados do pedido**

Número do pedido	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Classe de artigo	52D

Descrição**Modelo:**

Ø da haste 6 mm.

Fresas rotativas em HSS para aplicações mais suscetíveis a vibração. **Forma esférica** (KUD).

Utilização:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descrição técnica

Comprimento total	60 mm
Forma	D1614
Descrição da forma	Esfera
Ø da cabeça	16 mm
Ø da haste	6 mm
Abreviatura do dentado	Z3
Tipo de dentado	com quebra-aparas
Grau de finura do dentado	médio
Comprimento da cabeça	14 mm
Série	Dentado Z3
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Fresa rotativa

