

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. MVPNR 117,5°, para pastilhas de corte reversíveis VN., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Parafuso para calço	259025 3
Ângulo de ajuste κ	117,5 grau
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	40 mm
Código ISO do suporte	A32S MVPNR/L 16
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L_3	22 mm
Calço	259031 39
Parafuso para garra	259021 4
Altura de fixação L_2	31 mm
Comprimento total L	250 mm
Garra de aperto	259038 2
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 4	259021 4
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8