

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. MVPNR 117,5°, para pastilhas de corte reversíveis VN., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/16mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ângulo de ajuste $\kappa$	117,5 grau
Calço	259031 39
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
Parafuso para garra	259021 1
Garra de aperto	259038 2
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação $L_2$	38,5 mm
Código ISO do suporte	A40T MVPNR/L 16
Desvio central $L_3$	27 mm
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para calço	259025 3
Ø haste $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8