

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ângulo de ajuste $\kappa$	117,5 grau
Calço	259031 39
Altura de fixação $L_2$	31 mm
Parafuso para garra	259021 4
Garra de aperto	259038 2
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Desvio central $L_3$	22 mm
Parafuso para calço	259025 3
Código ISO do suporte	A32S MVPNR/L 16
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Comprimento total $L$	250 mm
Ø haste $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 4	259021 4
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8