

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
40/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	259025 3
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	50 mm
Comprimento total L	300 mm
Calço	259031 39
Ângulo de ajuste κ	117,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Garra de aperto	259038 2
Parafuso para garra	259021 1
Código ISO do suporte	A40T MVPNR/L 16
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L_3	27 mm
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 1	259021 1
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8