



## Fresa rotativa Z3 – médio, com quebra–cavacos, HSS, Tipo: G1225



### Dados do pedido

Número do pedido	540800 G1225
GTIN	4045197156174
Classe de artigo	52D

### Descrição

**Modelo:**

Ø da haste 6 mm.

Fresas rotativas em HSS para aplicações mais suscetíveis a vibração. **Forma ogival (SPG).**

**Utilização:**

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

### Descrição técnica

Descrição da forma	Arco pontiagudo
Ø da cabeça	12 mm
Comprimento total	65 mm
Forma	G1225
Ø da haste	6 mm
Abreviatura do dentado	Z3
Tipo de dentado	com quebra-aparas
Grau de finura do dentado	médio
Comprimento da cabeça	25 mm
Série	Dentado Z3
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Fresa rotativa

