


**3M Roloc™****Disco abrasivo 984F, Ø 76,2 mm, Granulometria: 60**

## Dados do pedido

Número do pedido	554006 60
GTIN	30051141277104
Classe de artigo	53M

## Descrição

### Modelo:

**Desempenho de desbaste muito elevado e longa vida útil** devido ao grão de cerâmica autoafiante (CER).

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras "de uma só vez" à mão e o mais brevemente possível.

Com grão de lixa **Cubitron™ II** moldado com precisão.

### Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados.

Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Utilizar com prato de apoio duro n.º 554089.

### Instrução:

**Roloc™ Bristle-Disc** disponível em 573510 e seguintes.

## Descrição técnica

Granulometria	60
Ø do disco	76,2 mm

Abrasivo	Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Base abrasiva	base estável nas bordas
Atributo do nome do produto	Ø 76,2 mm
Designação do fabricante	984F
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Tipo de produto	Disco abrasivo

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75	554088 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 75	554089 75
Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75	554094 75

