

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. MVUNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis VN., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L ₂	24 mm
Desvio central L ₃	17 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Garra de aperto	259038 4
Parafuso para calço	259025 3
Comprimento total L	200 mm
Calço	259031 39
Parafuso para garra	259021 4
Código ISO do suporte	A25R MVUNR/L 16
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Ø haste D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 4	259021 4
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 4	259038 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8