

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. MVUNL 93°, para pastilhas de corte reversíveis VN., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A25R MVUNR/L 16
Garra de aperto	259038 4
Comprimento total L	200 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Parafuso para calço	259025 3
Tamanho da placa	16 mm
Calço	259031 39
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Altura de fixação $L_2$	24 mm
Desvio central $L_3$	17 mm
Parafuso para garra	259021 4
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 4	259021 4
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 4	259038 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8