

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	250 mm
Calço	259031 39
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Código ISO do suporte	A32S MVUNR/L 16
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Desvio central L <sub>3</sub>	22 mm
Garra de aperto	259038 4
Parafuso para calço	259025 3
Parafuso para garra	259021 4
Altura de fixação L <sub>2</sub>	31 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	40 mm
Tamanho da placa	16 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 4	259021 4
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 4	259038 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8