

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	30 mm
Projeção L_1	96 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Calço	259031 39
Parafuso para calço	259025 3
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	48 mm
Código ISO do suporte	A32S MVZNR/L 16
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Comprimento total L	250 mm
Garra de aperto	259038 2
Parafuso para garra	259021 4
Profundidade útil T	14 mm
Ø haste D_s	32 mm
Norma	Norma de fábrica

Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 4	259021 4
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8