

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	35 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Parafuso para garra	259021 4
Código ISO do suporte	A40T MVZNR/L 16
Garra de aperto	259038 2
Projeção L_1	120 mm
Comprimento total L	300 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Parafuso para calço	259025 3
Calço	259031 39
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	57 mm
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VN.. 1604..
Profundidade útil T	15 mm
Ø haste D_s	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para garra de aperto Tipo 4	259021 4
Parafuso para calço Tipo 3	259025 3
Calço Tipo 39	259031 39
Garra de aperto Tipo 2	259038 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8