

**Garant****Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/22mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Classe de artigo	21T

## Descrição técnica

Calço	259031 10
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	40 mm
Código ISO do suporte	A32S PTFNR/L 22
Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 2204..
Desvio central $L_3$	22 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento total L	250 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da placa	22 mm
Altura de fixação $L_2$	31 mm
Ø haste $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 10	259031 10
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3