

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. PTFNR 90°, para pastilhas de corte reversíveis TN., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/22mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	259031 10
Conjunto de molas	259044 2
Alavanca articulada	259015 2
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Tamanho da placa	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 2204..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
Comprimento total L	300 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Desvio central L_3	27 mm
Código ISO do suporte	A40T PTFNR/L 22
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 10	259031 10
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3