

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. PTFNL 90°, para pastilhas de corte reversíveis TN., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 32/22mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 2204..
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	40 mm
Desvio central L_3	22 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Tamanho da placa	22 mm
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento total L	250 mm
Código ISO do suporte	A32S PTFNR/L 22
Calço	259031 10
Parafuso alavanca	259018 2
Conjunto de molas	259044 2
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 10	259031 10
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3