

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. PTFNL 90°, para pastilhas de corte reversíveis TN., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 40/22mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 2
Código ISO do suporte	A40T PTFNR/L 22
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Alavanca articulada	259015 2
Desvio central L_3	27 mm
Comprimento total L	300 mm
Conjunto de molas	259044 2
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Tamanho da placa	22 mm
Calço	259031 10
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 2204..
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 10	259031 10
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3