



## Disco abrasivo de lamelas SLTT (ZA-Power), de ângulo plano para aço e INOX, Ø 125 mm, Granulometria: 40



### Dados do pedido

Número do pedido	565412 40
GTIN	4027497504039
Classe de artigo	53L

### Descrição

#### Modelo:

A forma da lâmina em foice patenteada e a disposição permitem máxima densidade de revestimento para um desempenho de abrasão excepcional e longa vida útil.

Prato de suporte robusto em chapa de aço. Silencioso e de baixa vibração.

Mistura de corindo de zircónio especial com revestimento de lixamento ativo para abrasão sem aquecer.

#### Utilização:

Para **máximo desempenho de abrasão** com uma longa vida útil.

#### Instrução:

Os discos abrasivos de lâminas SLTflex sem prato para retificação suave, processamento de cordão de ângulo, etc., estão disponíveis com o n.º 566300 e seguintes.

### Descrição técnica

Granulometria	40
Descrição da forma	plano-inclinado

Ø do furo	22,23 mm
Ø do disco	125 mm
Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
Prato de suporte	Prato de chapa de aço
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		