

Garant

Cone de contração térmica Forma ADB, com canais de refrigeração, BT 40 A = 130, Ø de fixação D₁: 6



Dados do pedido

Número do pedido	303428 6
GTIN	4045197870216
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.

Utilização:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Norma:

Semelhante à E-DIN 69882-8, forma G.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, extensão de contração n.º 302410 – 302417, aparelhos de contração 354210 – 354400.

Descrição técnica

Ø D ₂	21 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Ø exterior D	27 mm
Projeção medida A	130 mm
Alojamento	BT 40 A = 130
Norma de alojamento	JIS B6339

Ficha de dados

Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/303428-6>