



Disco abrasivo de lamelas V2 Power, (ZA), de ângulo plano para aço, Ø 125 mm, Granulometria: 40



Dados do pedido

Número do pedido	565462 40
GTIN	4027497504060
Classe de artigo	53L

Descrição

Modelo:

A forma da lâmina em foice patenteada e a disposição permitem máxima densidade de revestimento para um desempenho de abrasão excepcional e longa vida útil.

Prato de tecido de fibra de vidro para **uso universal**.

Corindo de zircônio puro num tecido misto de poliéster/algodão. Muito agressivo devido à dispersão de grão aberta.

Utilização:

Trabalho com vibração reduzida e longa vida útil.

Instrução:

Os discos abrasivos de lâminas SLTflex sem prato para retificação suave, processamento de cordão de ângulo, etc., estão disponíveis com o n.º 566300 e seguintes.

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Granulometria	40

Descrição da forma	plano-inclinado
Ø do disco	125 mm
Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
Prato de suporte	Prato de tecido de vidro
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		