

Garant**Cone de contração térmica com canais de refrigeração, PSC 63 curto, Ø de fixação D1: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	308573 8
GTIN	4045197870490
Classe de artigo	31C

Descrição**Versão:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Com furos no canal de refrigeração e roscas bloqueáveis.

Utilização:

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302417. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Tubo de refrigeração n.º 309885; chave de caixa n.º 309893 e conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descrição técnica

Ø exterior D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø de fixação D ₁	8 mm
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Projeção medida A	80 mm

Ficha de dados

Alojamento	PSC 63 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/308573-8>