

**Garant****Disco abrasivo (CER), Ø 76,2 mm, Granulometria: 36****Dados do pedido**

Número do pedido	554013 36
GTIN	4045197526021
Classe de artigo	51E

**Descrição****Modelo:**

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

**Desempenho de desbaste muito elevado e longa vida útil** devido ao grão de cerâmica autoafiante (CER).

**Utilização:**

Utilizar com prato de apoio duro n.º 554089.

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

**Instrução:**

**Roloc™ Bristle-Disc** disponível em 573510 e seguintes.

**Descrição técnica**

Granulometria	36
Ø do disco	76,2 mm

Abrasivo	Corindo de cerâmica
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Base abrasiva	Base de fibra
Atributo do nome do produto	Ø 76,2 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Tipo de produto	Disco abrasivo

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		

## Acessórios

Disco de lixa de borracha com alojamento M14 duro Ø exterior 75	554088 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm duro Ø exterior 75	554089 75
Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 75	554090 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm suave Ø exterior 75	554091 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm médio Ø exterior  
75

554092 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm meio duro Ø  
exterior 75

554093 75

Disco de lixa de borracha com alojamento M14 duro Ø  
exterior 75

554094 75